



OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest:

L.p.	Indeks materiałowy	Ilość [szt.]
1	Stożkowy uchwyt światłowodowy z V-rowkiem	3
2	Zacisk do światłowodów	2
3	Magnesy dociskowe	2
4	Klamry ze śrubami dociskowymi M3	1
5	Słup montażowy, L=12"	1
6	Zacisk montażowy do słupa	1
7	Kompaktowy zacisk montażowy do słupa	1
8	Stolik mikrometryczny trójosiowy	2
9	Adapter do stolika mikrometrycznego	2
10	Goniometr dwuosiowy	2

2. Parametry

No.	Material Index	Parameter	Specyfikacja
1	Stożkowy uchwyt światłowodowy z V-rowkiem	długość	82.5 mm
		szerokość	32.0 mm
		grubość	12.5 mm
		głębokość rowka w kształcie litery V	Kompatybilny ze światłowodem o średnicy 150 μ m
		szerokość prowadnicy pozycjonującej	3.0 mm
2	Zacisk do światłowodów	długość	32.0 mm
		szerokość	13.0 mm
		położenie osi kabla względem podstawy	12.62 mm
		śruba pozycjonująca	M2.5
		śruba dociskowa	M3
3	Magnesy dociskowe	średnica zewnętrzna	12 mm
		grubość	8 mm
		pokrycie magnesu	•miękki elastomer
		ilość sztuk w opakowaniu	15 sztuk
4		Średnica zewnętrzna	10.6 mm



	Klamry ze śrubami dociskowymi M3	Średnica wewnętrzna	3.8 mm
		grubość	4.2 mm
		Grubość płyty dociskowej	1.5 mm
		Liczba sztuk w opakowaniu	15 sztuk
5	Słup montażowy, L=12"	długość	304.8 mm
		średnica słupa	37.7 mm
		grubość podstawy	17.3 mm
		Średnica podstawy	72.4 mm
		otwory montażowe w podstawie na śruby	4xM6
6	Zacisk montażowy do słupa	grubość	65.9 mm
		szerokość	63.5 mm
		liczba otworów montażowych M4x0,7	20
		liczba otworów montażowych M4x0,7 o głębokości 2,0 mm	4
		liczba otworów montażowych M6x1.0	17
7	Kompaktowy zacisk montażowy do słupa	Średnica otworu mocującego	38.1 mm
		grubość	15.2 mm
		długość	66.2 mm
		Średnica wspornika montażowego	24.9 mm
8		Zakres ruchu	4 Mm
		Dokładność	50 μm/rev



	Stolik mikrometryczny trójosiowy	liczba osi	(XYZ)
		liczba otworów montażowych M2x0.4	4
		liczba otworów montażowych M4x0.7	9
		liczba otworów montażowych M3x0.5	16
		wysokość	62.5 mm
		Wymiary podstawy	77.5 x 77.5 mm
		Wymiary płyty montażowej	60.0 x 60.0 mm
9	Adapter do stolika mikrometrycznego	długość	60 mm
		szerokość	60 mm
		grubość	6.0 mm
		liczba otworów montażowych M3	4
		liczba otworów montażowych M4x0, 7	12
		liczba otworów montażowych M6x1,0	13
		kompatybilność ze stolikiem mikrometrycznym	tak
10		Odległość punktu obrotu od górnej płaszczyzny	12.7 mm
		liczba osi obrotu	2
		Wymiar górnej płaszczyzny montażowej	25.4x25.4 mm
		wysokość	30.5 mm
		ilość otworów montażowych M2,5x0,45 o głębokości 3,2 mm	8



	Goniometr dwuosiowy	ilość otworów montażowych M3x0,5 o głębokości 5,3 mm	4
		Szerokość podstawy	47.0 mm
		Zakres kątowy	$\pm 10^\circ / \pm 15^\circ$
		dokładność	do $0,2^\circ$